

**Garant****TNMG 160404, Sort: HB7035-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	251432 HB7035-1
GTIN	4045197874733
Artikelklass	21G

## Teknisk beskrivning

Sort	HB7035-1
Primäranvändning	P
Skärdjup $a_p$	0,3 - 2 mm
Hörnradie	0,4 mm
Matning $f$	0,1 - 0,4 mm/v
Skärhastighet $v_c$ primär användning	120 - 350 m/min
spån-brytare	SS
Skärförhållande	krävande intermittent
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	TNMG 160404
Antal byten/skär	6

Produktslag

Vändskär för svarvning