

Garant**TNMG 160408, Sort: HB7035-1****Beställningsdata**

Ordernummer	251434 HB7035-1
GTIN	4045197874757
Artikelklass	21G

Beskrivning

TNMG 160408 HB7035-1 Sort: HB7035-1
spån-brytare: SS
Skärdjup a_p : 0,3 - 2 mm
Matning f : 0,1 - 0,4 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 120 - 350 m/min

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	krävande intermittent
Sort	HB7035-1
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Primäranvändning	P
Hörnradi	0,8 mm
spån-brytare	SS
Skärdjup a_p	0,3 - 2 mm
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 350 m/min

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	TNMG 160408
Antal byten/skär	6
Produktslag	Vändskär för svarvning