

Garant**VBMT 110304, Sort: HB7035-1****Beställningsdata**

Ordernummer	261144 HB7035-1
GTIN	4045197874788
Artikelklass	21G

Beskrivning

VBMT 110304 HB7035-1 Sort: HB7035-1
spån-brytare: SS
Skärdjup a_p : 0,2 - 1,5 mm
Matning f : 0,05 - 0,2 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 120 - 350 m/min

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,4 mm
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 350 m/min
Matning f	0,05 - 0,2 mm/v
Sort	HB7035-1
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Skärförhållande	krävande intermittent
spån-brytare	SS

Primäranvändning	P
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	VBMT 110304
Antal byten/skär	2
Produktslag	Vändskär för svarvning