

**Garant****VNMG 160408, Sort: HB7035-1**

## Beställningsdata

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Ordernummer  | 251804 HB7035-1 |
| GTIN         | 4045197874962   |
| Artikelklass | 21G             |

## Teknisk beskrivning

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Skärförhållande                       | krävande intermittent               |
| Hörnradie                             | 0,8 mm                              |
| Skärdjup $a_p$                        | 0,5 - 4 mm                          |
| Sort                                  | HB7035-1                            |
| Skärhastighet $v_c$ primär användning | 100 - 320 m/min                     |
| Primäranvändning                      | P                                   |
| spån-brytare                          | SM                                  |
| Matning $f$                           | 0,1 - 0,5 mm/v                      |
| Tilldelning huggning/skrubb           | Grovbearbetning till finbearbetning |
| Skärmaterial                          | VHM                                 |
| ISO-kod vändskär                      | VNMG 160408                         |

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Antal byten/skär | 4                      |
| Tolerans         | M                      |
| Produktslag      | Vändskär för svarvning |