

**Garant****eco-klämhållare, Vänster, Skaftbredd b: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273846 25
GTIN	4045197517487
Artikelklass	21W

**Beskrivning****Utförande:**

Skärhållare GARANT eco System med invändig kylvätsketillförsel till skäregegn.

**Passar till:**

Skärhållare nr 273880 och 273890.

**leveransinnehåll:**

Inklusive monteringskruvar.

**OBS!:**

Kylvätsketillförsel är bara möjlig i kombination med GARANT eco-System-fäste nr **317900** – **319886** och GARANT eco-skärhållare nr **273880** – **273891**. Sänk teknikvärdena med 30 % till 50 % allt efter spännsituationen och materialet.

Invändig: ja

Huvudängd L<sub>1</sub>: 20,5 mm

totallängd L: 109 mm

Skruvar: 279815 9

**Teknisk beskrivning**

Skaftbredd b	25 mm
Huvudängd L <sub>1</sub>	20,5 mm
Skruvar	279815 9
totallängd L	109 mm
Serie	Eco

Användning	Vänster
Invändig	ja
Produktslag	Klämhållare

## Tillbehör

Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659906 500
Kläm-skruv Typ 9	279815 9
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX20	674248 TX20
Kläm-skruv	279910