


**Garant****WNMG 080412, Sort: HB7035-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	252210 HB7035-1
GTIN	4045197875075
Artikelklass	21G

## Teknisk beskrivning

Sort	HB7035-1
Skärdjup $a_p$	1,5 - 6 mm
spån-brytare	SG
Matning $f$	0,25 - 0,6 mm/v
Skärhastighet $v_c$ primär användning	90 - 260 m/min
Skärförhållande	krävande intermittent
Primäranvändning	P
Hörnradie	1,2 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	WNMG 080412
Antal byten/skär	6

Produktslag

Vändskär för svarvning