

**Garant****VB.T 110304, Sort: HU7310**

### Beställningsdata

Ordernummer	261224 HU7310
GTIN	4045197696236
Artikelklass	21G

### Beskrivning

VB.T 110304 HU7310 Sort: HU7310  
spån-brytare: AM  
Tolerans: G  
Skärdjup  $a_p$ : 0,1 - 4 mm  
Matning  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 350 - 600 m/min

### Teknisk beskrivning

Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup $a_p$	0,1 - 4 mm
Hörnradie	0,4 mm
Matning $f$	0,05 - 0,5 mm/v
Primäranvändning	N
spån-brytare	AM

Skärhastighet $v_c$ primär användning	350 - 600 m/min
Sort	HU7310
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Beläggning	obelagd
ISO-kod vändskär	VBGT 110304
Antal byten/skär	2
Tolerans	G
Produktslag	Vändskär för svarvning