

HOLEX**Slipnylonark, 152×229 mm, Slipnylonets struktur: 220****Beställningsdata**

Ordernummer	556015 220
GTIN	4045197525871
Artikelklass	52M

Beskrivning**Utförande:**

Syntetiskt slipnylon med slipkorn i fenoplastbindning.

Fördel:

- **Anpassar sig till arbetsstyckets form.**
- **Den öppna strukturen förhindrar igensättning och minskar värmeutvecklingen.**
- **Jämn och reproducerbar finish.**
- **Kan användas för både torr- och våtslipning.**
- **Fri från beståndsdelar som förorsakar korrosion.**

Användningsdata:

Kan användas för hand, med handklot nr 556020 eller på en planslipmaskin. **Medel / medelfin:** Universellt användbar för borttagning av rostfilm, lättare smuts och missfärgningar; för efterslipning av förslipade eller borstade ytor eller för avfettning och rengöring före lackering.

Teknisk beskrivning

Motsvarande kornstorlek	240 - 280
Slipnylonets struktur	220
finhetsgrad	medel
Färg	grön
Utförande	A Fine
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Bredd	152 mm

Längd	229 mm
Produktnamnsattribut	152×229 mm
Produktslag	Slipnylonark

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Sten	mindre lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		

Tillbehör

Dorn	556030
Handklots	556020