

Garant**GARANT Master INOX HM-fräs HPC, TiAlN, Ø h10 DC: 8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	202387 8
GTIN	4045197875228
Artikelklass	11X

Beskrivning**Utförande:****För grov- och finbearbetning.**

HPC-fräs med **nyutvecklad högkapacitetsbeläggning** för **enastående brukstider** och **optimal bearbetningskapacitet** i olika rostfria stålqualiteter.

Högre beständighet mot oxidation och ökad värmehärdighet.

Kan användas vid **höga skärhastigheter** och lämpar sig mycket väl för TOOLOX®.

Dimensioner liknande **DIN 6527**.

Teknisk beskrivning

Skaft	DIN 6535 HB med h6
Skär-Ø D _c	8 mm
totallängd L	63 mm
Tandantal Z	3
Utkragningslängd L ₁ inkl. friställning	25 mm
Skärlängd L _c	19 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Hörnfasbredd vid 45°	0,1 mm
Matning f _z för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm ²	0,048 mm
Tolerans nom.-Ø	h10
Matning f _z för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm ²	0,04 mm

Friställningsdiameter D_1	7,8 mm
Skaftdiameter D_s	8 mm
Spiralvinkel	40 grad
Hörnfasvinkel	45 grad
Serie	Master Inox
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Egenskap spiralvinkel	Oregelbunden
Skärledning	Oregelbunden
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	fullspår sågdjup $1 \times D$
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	$0,5 \times D$ vid valsfräsning
Invändig	nej
Bearbetningsstrategi	HPC
Färgring	blå
Produktslag	Hörnfräs

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	250 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	230 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	200 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	170 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	mindre lämplig	170 m/min	P
TOOLOX 33	lämplig	115 m/min	H
TOOLOX 44	lämplig	80 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	90 m/min	M

Uni	mindre lämplig
vått maximal	lämplig
vått minimal	lämplig
torrt	mindre lämplig
Luft	lämplig