


Garant**eco-sticksvarvhållare, långt skaft, Höger, Skaftbredd / spårbredd w: 20/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273862 20/3
GTIN	4045197582096
Artikelklass	21W

Beskrivning**Utförande:**

Tillverkas av höghållfast verktygsstål ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). I kombination med den konvexa fastspänningen av vändskären uppnås maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.

OBS!:

Från 19,5 mm stickdjup (upp till stickbredden 3 mm) resp. 24,5 mm (från stickbredden 4 mm) kommer det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas. Använd vid behov enskäriga stickvridplattor nr 273656–273670.

Kylvätsketillförsel bara möjlig i kombination med GARANT Master eco-fästen nr 319006 – 319136.

Teknisk beskrivning

Stickdjup t_{\max}	21 mm
Skruvar	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Spårbredd w	3 mm
Funktionsbredd L_4	21,5 mm
Huvudängd L_1	36,5 mm
totallängd L	112 mm
Serie	Eco
Skaftbredd b	20 mm

Användning	Höger
Invändig	ja
axiell spårstickning kan göras	nej
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX25	674248 TX25
8 mm klinga med magnetmed 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
Kläm-skruv Typ 6	279815 6
Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659906 1600
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659957 1600