

Garant**VBGT 110301, Sort: HU7310**

Beställningsdata

Ordernummer	261220 HU7310
GTIN	4045197696205
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Matning f	0,05 - 0,5 mm/v
spån-brytare	AM
Skärförhållande	kontinuerligt
Hörnradie	0,1 mm
Skärdjup a_p	0,1 - 4 mm
Primäranvändning	N
Skärhastighet v_c primär användning	350 - 600 m/min
Sort	HU7310
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Beläggning	obelagd

ISO-kod vändskär	VBGT 110301
Antal byten/skär	2
Tolerans	G
Produktslag	Vändskär för svarvning