

Garant**eco-klämhållare, Vänster, Skaftbredd b: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273846 16
GTIN	4045197517463
Artikelklass	21W

Beskrivning**Utförande:**

Skärhållare GARANT eco System med invändig kylvätsketillförsel till skäregegn.

Passar till:

Skärhållare nr 273880 och 273890.

leveransinnehåll:

Inklusive monteringskruvar.

OBS!:

Kylvätsketillförsel är bara möjlig i kombination med GARANT eco-System-fäste nr **317900** – **319886** och GARANT eco-skärhållare nr **273880** – **273891**. Sänk teknikvärdena med 30 % till 50 % allt efter spännsituationen och materialet.

Invändig: ja

Huvudängd L₁: 20,5 mm

totallängd L: 79 mm

Skruvar: 279815 9

Teknisk beskrivning

Skruvar	279815 9
Huvudängd L ₁	20,5 mm
Skaftbredd b	16 mm
totallängd L	79 mm
Serie	Eco

Användning	Vänster
Invändig	ja
Produktslag	Klämhållare

Tillbehör

Kläm-skruv	279910
Kläm-skruv Typ 9	279815 9
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659906 500
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX20	674248 TX20