

Garant**Drivet verktyg radiellt, OT-list, VX3, Typ: 30-VX3-L****Beställningsdata**

Ordernummer	319959 30-VX3-L
GTIN	
Artikelklass	31W

Beskrivning**Utförande:**

OT-list.

Utförande IKD – Med keramiktätningssats, tryck upp till 70 bar, full torrkorning möjligt.

För användning på alla CNC-svarvar **DMG Gildemeister CTX** med **Sauter**-revolver. Drivkoppling**DIN 5480**. Spänningen för verktyg i DV via ER-spännhylsa med utvändig mutter eller

snabbbytessystem VARIA VX i licens EWS. Extern utvändig kylning via plastmantelrör, intern

kylning genom verktyg centralt genom spindel. Maximalt varvtal 8000 ^{1 varv/min}.Används på **stjärnrevolver**. Vänsterutförande, dvs. bearbetning i riktning mot huvudspindel.

Utväxling 1:1. Utförande med invändig kylning (internt) max 70 bar.

Fördel:

- **Vikt- och geometrioptimerat utförande.**
- **Processäkerhet tack vare komponenter av hög kvalitet med lång livslängd.**
- **Överföring av höga vridmoment.**
- **100 % kontroll – varje drivet verktyg (DV) genomgår ett inkörningsprogram.**
- **Invändig kylning: Specialutvecklad och patenterad tätning.**

Användningsdata:

Så många bearbetningssteg som möjligt i en enda uppspänning. Vid platsbrist (tillgängliga uppspänningsplatser) i revolvren.

Passar till:

DMG Gildemeister CTX. Delvis Emco, Hardinge, Monforts, Scherer etc. med DIN 5480.

leveransinnehåll:

DV för spännhylsa: inkl. spännmutter och haknyckel. DV VARIA VX: inkl. chucknyckel.

Specialtillbehör:

Passande insatser Varia VX nr 319802 – 319888, ER-snyttbytesladaptrar nr 319761 – 319781, Er-spänntänger nr 308941 – 309878, ER-chucknycklar nr 309680 – 309745.

OBS!:

- **Andra drivningstyper (t.ex. DIN 5482), utväxlingar, dimensioner, BMT etc. på förfrågan: www.hoffmann.ews-tools.com**
- **IK-verktyg (intern kylning) ingen torrkörning vid standardtätning, kylvätskefiltrering < 50 µm.**
- **Rekommendation: Manövrera utförande VARIA VX med ett momentverktyg (högst 6 Nm).**
- **För tunga fräsarbeten rekommenderar vi efter förfrågan en variant med koniskt rullager.**

Teknisk beskrivning

Kylning	extern
x	100 mm
l ₁	134 mm
h ₁	68 mm
b ₁	69,5 mm
b ₂	41 mm
fäste	VX3
VDI-storlek	30
Verktysuppspänning	Varia VX3
Produktslag	Drivet verktyg

Tillbehör

FräsdornVARIA VX3 Dorndiameter d1 27 mm	319835 27
FräsdornVARIA VX3 Dorndiameter d1 22 mm	319835 22
Vändskärsborrhållare VARIA VX3 Spännhylsa D1 10 mm	319823 10
Vändskärsborrhållare VARIA VX3 Spännhylsa D1 25 mm	319823 25
Varia hylschuckVARIA VX3 för ER-spännhylsstorlek 32	319802 32
Varia hylschuckVARIA VX3 för ER-spännhylsstorlek 20	319802 20

Vändskärsborrhållare VARIA VX3 Spännhylsa D1 12 mm	319823 12
Varia hylschuckVARIA VX3 för ER-spännhylsstorlek 25	319802 25
Vändskärsborrhållare VARIA VX3 Spännhylsa D1 8 mm	319823 8
Vändskärsborrhållare VARIA VX3 Spännhylsa D1 16 mm	319823 16
Vändskärsborrhållare VARIA VX3 Spännhylsa D1 6 mm	319823 6
FräsdornVARIA VX3 Dorndiameter d1 16 mm	319835 16
Varia hylschuckVARIA VX3 för ER-spännhylsstorlek 16	319802 16
Vändskärsborrhållare VARIA VX3 Spännhylsa D1 20 mm	319823 20