



Drivet verktyg radiellt, TOEM-list, VX4, Typ: 40-VX4-LIK



Beställningsdata

Ordernummer	319949 40-VX4-LIK
GTIN	4045197877321
Artikelklass	31W

Beskrivning

Utförande:

Anslagslist (42,5-TOEM).

För användning på alla CNC-svarvar **DMG Gildemeister CTX** med **Sauter**-revolver. Drivkoppling **DIN 5480**. Spänningen för verktyg i DV via ER-spännhylsa med utvändig mutter eller snabbytessystem VARIA VX i licens EWS. Extern utvändig kylning via plastmantelrör, intern kylning genom verktyg centralt genom spindeln. Maximalt varvtal 8000¹ varv/min.

Används på **stjärnrevolver**. Vänsterutförande, dvs. bearbetning i riktning mot huvudspindeln. Utväxling 1:1. Utförande med invändig kylning (internt) max 70 bar.

Fördel:

- **Vikt- och geometrioptimerat utförande.**
- **Processäkerhet tack vare komponenter av hög kvalitet med lång livslängd.**
- **Överföring av höga vridmoment.**
- **100 % kontroll – varje drivet verktyg (DV) genomgår ett inkörningsprogram.**
- **Invändig kylning: Specialutvecklade och patenterade tätningar.**

Användningsdata:

Så många bearbetningssteg som möjligt i en enda uppspanning. Vid platsbrist (tillgängliga uppspanningsplatser) i revolvern.

Passar till :

DMG Gildemeister CTX. Delvis Emco, Hardinge, Monforts, Scherer etc. med DIN 5480.

leveransinnehåll:

DV för spännhylsa: inkl. spännmutter och haknyckel. DV VARIA VX: inkl. chucknyckel.

Specialtillbehör:

Passande insatser Varia VX nr 319802 – 319888, ER-spännhylsor nr 308941 – 309878, ER-chucknycklar nr 309680 – 309745.

OBS!:

- **Andra drivningstyper (t.ex. DIN 5482), utväxlingar, dimensioner, BMT etc. på förfrågan: www.hoffmann.ews-tools.com**
- **IK-verktyg (intern kylning) ingen torrkörning vid standardtätning, kylvätskefiltrering < 50 µm.**
- **Rekommendation: Manövrera utförande VARIA VX med ett momentverktyg (högst 6 Nm).**

VDI-storlek: 40

Verktygsuppspänning: Varia VX4

l_1 : 138 mm

b_1 : 76,5 mm

b_2 : 72 mm

h_1 : 76 mm

x: 100 mm

Kylning: intern

Teknisk beskrivning

Kylning	intern
x	100 mm
l_1	138 mm
h_1	76 mm
b_1	76,5 mm
b_2	72 mm
fäste	VX4
VDI-storlek	40
Verktygsuppspänning	Varia VX4

Tillbehör

Varia hylschuckVARIA VX4 För ER-spännhylsor 32 ER	319804 32
Vändskärsborrhållare VARIA VX4 Spännhylsa D1 10 mm	319827 10
Vändskärsborrhållare VARIA VX4 Spännhylsa D1 25 mm	319827 25

Varia hylschuckVARIA VX4 För ER-spännhylsor 20 ER	319804 20
Varia hylschuckVARIA VX4 För ER-spännhylsor 16 ER	319804 16
Vändskärsborrhållare VARIA VX4 Spännhylsa D1 16 mm	319827 16
Fräsdorn VARIA VX4 Dorndiameter d1 27 mm	319838 27
Vändskärsborrhållare VARIA VX4 Spännhylsa D1 6 mm	319827 6
Varia hylschuckVARIA VX4 För ER-spännhylsor 25 ER	319804 25
Fräsdorn VARIA VX4 Dorndiameter d1 16 mm	319838 16
Vändskärsborrhållare VARIA VX4 Spännhylsa D1 8 mm	319827 8
Vändskärsborrhållare VARIA VX4 Spännhylsa D1 12 mm	319827 12
Fräsdorn VARIA VX4 Dorndiameter d1 22 mm	319838 22
Varia hylschuckVARIA VX4 För ER-spännhylsor 40 ER	319804 40
Vändskärsborrhållare VARIA VX4 Spännhylsa D1 20 mm	319827 20