

Garant**Verkt ygsh  llare f  r kopierfr  sar med g  nga sv  ngningsd  mpad, konisk form, HSK-A 63, G  nga M × L1: M10X150****Best  llningsdata**

Ordernummer	307037 M10X150
GTIN	4045197905116
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utf  rande:**

Med RFID/sp  nh  l. Koniskt utf  rande. **Vibrationsd  mpat utf  rande, f  ste med vibrationsd  mpad k  rna.**

Anv  ndningsdata:

F  r fasth  llning av kopierfr  s med g  nga.

Specialtillbeh  r:

F  rl  ngning nr 301342, reducering nr 301344, kylmedelsr  r nr 309880, hylsnyckel nr 309890.

OBS!:

F  sten av massiv h  rdmetall resp. f  rl  ngningar f  r inskrivningsfr  sar nr 301374 – 301379 och nr 301361 – 301368.

Teknisk beskrivning

g��ngaM	M10×150
�� D ₂	18 mm
Effektiv l��ngd L ₁	150 mm
utkragningsl��ngd A-m��tt	176 mm
L ₂	5 mm
Utv��ndig-�� D	36,5 mm
H��ldiameter D ₁	10,5 mm

fäste	HSK-A 63
Hållare norm	ISO 12164-1
Hållare norm	DIN 69893
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Svängning	dämpad
Produktslag	Hållare för fräs med gänga