

Garant**Verkt ygsh  llare f r kopierfr sar med g nga sv ngningsd mpad, konisk form, HSK-A 63, G nga M x L1: M12X150****Best llningsdata**

Ordernummer	307037 M12X150
GTIN	4045197905130
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utf rande:**

Med RFID/balluff-sp n  l. Koniskt utf rande. **Vibrationsd mpat utf rande, f ste med vibrationsd mpad k rna.**

Anv ndningsdata:

F r fasth llning av kopierfr s med g nga.

Specialtillbeh r:

F rl ngning nr 301342, reducering nr 301344, kylmedelsr r nr 309880, hylsnyckel nr 309890.

OBS!:

F sten av massiv h rdmetall resp. f rl ngningar f r inskrivningsfr sar nr 301374 – 301379 och nr 301361 – 301368.

Teknisk beskrivning

� D ₂	21 mm
utkragningssl�ngd A-m�tt	176 mm
Effektiv l�ngd L ₁	150 mm
H�ldiameter D ₁	12,5 mm
g�ngaM	M12x150
Utv�ndig-� D	40 mm
L ₂	5 mm

fäste	HSK-A 63
Hållare norm	ISO 12164-1
Hållare norm	DIN 69893
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Svängning	dämpad
Produktslag	Hållare för fräs med gänga