

STARCKE®**Slippappersrondell på papper (A), Ø 125 mm, Kornstorlek: 400****Beställningsdata**

Ordernummer	567715 400
GTIN	4002748761799
Artikelklass	56Z

Beskrivning**Utförande:**

Slippapper Starcke 540 FK (F-papper, kornstorlek 40 till 180) resp. Starcke 544 C3K (kornstorlek 240–400, stearatbelagt), **tätt bestrött och med hög hållfasthet**. Hög slipeffekt tack vare specialbehandlad korund (A).

Baksidan är täckt av velour och är självhäftande i kombination med **stödtallrik med kardborre**, t.ex. nr **567760**. För snabba skivbyten.

Användningsdata:

På **vinkelslipmaskiner** resp. excenterslipmaskiner med kardborrfäste (dammsug inte möjligt). Maximal arbetshastighet **40 m/s**.

Universellt användbara för slipning av metall, ickejärnmetall, lack, färg, trä och plast.

OBS!:

Passande handslipblock för kardborrbandslipskivor se nr 567857 storlek 125 och storlek 150. Kardborrdukskivor se nr 566902 – 566950. Minislipsystem Ø 50 mm och Ø 75 mm se nr 554005 och följande.

Teknisk beskrivning

Kornstorlek	400
skiv-Ø	125 mm

tillverkarens beteckning	544 C3K
Slipmedlets beteckning	A
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 125 mm
Maskin	Vinkelslipmaskiner
maximal periferihastighet	40 m/s
Produktslag	Slippappersrondell

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
INOX	mindre lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
torrt	lämplig		

Tillbehör

Handslipklots med kardborrfäste passar till skiv-Ø 125 mm	567857 125
Stödtallrik med kardborre,M14 Utvändig Ø 125 mm	567760 125
Polerrondell,M14 Utvändig Ø 125 mm	567762 125