

**Garant****Invändig skärhållare HM, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 12/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260320 12/07
GTIN	4045197877703
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

ISO-kod hållare	E12M SDQCR/L07
totallängd L	150 mm
Mittförskjutning L <sub>3</sub>	8,5 mm
Skruvsats förvändskär	269028 7
Minimiförbörningshåldiameter D <sub>min</sub>	16 mm
Vändskärsstorlek	7 mm
Spännhöjd L <sub>2</sub>	11,6 mm
Passande vändskär	DC.. 0702..
Inställningsvinkel κ	107,5 grad
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	12 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	8×D
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstäng

---

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Skruvsats förvändskär Typ 7	269028 7
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500