

Garant**Invändig skärhållare HSS, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 16/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261330 16/11
GTIN	4045197653956
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Mittförskjutning L ₃	4,6 mm
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	22 mm
Huvudängd L ₁	30 mm
ISO-kod hållare	AH16M SVJCR/L11
Vändskärsstorlek	11 mm
Skruvsats förvändskär	269028 7
Passande vändskär	VC.. 1103..
Halsbredd L ₄	11,6 mm
totallängd L	150 mm
Spännhöjd L ₂	15 mm
Inställningsvinkel κ	142 grad
Skaftdiameter D _s	16 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	5×D
Skärmaterial	HSS
Invändig	ja

Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Skruvsats förvåndskär Typ 7	269028 7
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500