

**Garant****Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 16/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261345 16/11
GTIN	4045197656179
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Skrivsats förvändskär	269028 7
Minimiförbörningshåldiameter $D_{min}$	21 mm
Huvudängd $L_1$	16,5 mm
ISO-kod hållare	A16Q SVQCR/L11
Mittförskjutning $L_3$	11 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
Passande vändskär	VC.. 1103..
totallängd $L$	180 mm
Spännhöjd $L_2$	15,5 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	107,5 grad
Skaftdiameter $D_s$	16 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstäng

---

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Skruvsats förvändskär Typ 7	269028 7
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500