

Garant**Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 20/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261345 20/11
GTIN	4045197656186
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

ISO-kod hållare	A20R SVQCR/L11
Huvudängd L_1	26,1 mm
Mittförskjutning L_3	13 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
Skrivsats förvändskär	269028 7
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	24 mm
Passande vändskär	VC.. 1103..
totallängd L	200 mm
Spännhöjd L_2	19 mm
Inställningsvinkel κ	107,5 grad
Skaftdiameter D_s	20 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstäng

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Skruvsats förvändskär Typ 7

269028 7

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500