

**Garant****Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 40/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260340 40/11
GTIN	4045197877857
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Passande vändskär	DC.. 11T3..
Skruvsats förvändskär	269028 2
Underläggsplatta	269005 3
Utkragningslängd $L_1$	120 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
totallängd $L$	300 mm
Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$	49 mm
Spännhöjd $L_2$	39 mm
Mittförskjutning $L_3$	27 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	107,5 grad
ISO-kod hållare	A40T SDQCR/L11
Skruv för underläggs-platta	269013 2
Skaftdiameter $D_s$	40 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3xD

Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

---

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Underläggsplatta Typ 3	269005 3
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500