

Garant**Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 25/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260345 25/11
GTIN	4045197878007
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek	11 mm
Inställningsvinkel κ	93 grad
totallängd L	200 mm
Mittförskjutning L_3	17 mm
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	31,5 mm
Spännhöjd L_2	23 mm
Skruvsats förvändskär	269028 8
Huvudängd L_1	50 mm
Passande vändskär	DC.. 11T3..
ISO-kod hållare	A25R SDXCR/L11
Effektivt djup T	10 mm
Skaftdiameter D_s	25 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara
klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500