

**Garant****Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 16/09mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260705 16/09
GTIN	4045197878144
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Vändskärsstorlek	9 mm
Skrivsats förvändskär	269028 2
totallängd L	100 mm
ISO-kod hållare	SSBCR/L 1616H09
Skaftmått	16 mm
Underläggsplatta	269005 12
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	13 mm
Skriv för underläggsplatta	269013 2
Huvudängd L <sub>1</sub>	20 mm
Passande vändskär	SC.. 09T3..
Serie	QuickTurn
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	75 grad
Användning	Längdsvarvning utvändig

Användning	Plansvarvning
Användning	Plansvarvning
Produktslag	Skärhållare

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659906 500
Skruv för underläggsplatta Typ 2	269013 2
Underläggsplatta Typ 12	269005 12
Skruvsats förvändskär Typ 2	269028 2
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500