

Garant**Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260705 25/12
GTIN	4045197878168
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	SC.. 1204..
totallängd L	150 mm
Huvudängd L ₁	20 mm
Skruv för underläggsplatta	269013 5
Vändskärsstorlek	12 mm
Underläggsplatta	269005 9
Skaftmått	25 mm
Skruvsats för vändskär	269028 20
ISO-kod hållare	SSBCR/L 2525M12
Funktionsbredd L ₄	22 mm
Serie	QuickTurn
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	75 grad
Användning	Längdsvarvning utvändig

Användning	Plansvarvning
Användning	Plansvarvning
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659906 500
Skruv för underläggsplatta Typ 5	269013 5
Skruvsats förvändskär Typ 20	269028 20
Underläggsplatta Typ 9	269005 9
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500