

**Garant****VC.T 160404, Sort: HU7310**

## Beställningsdata

Ordernummer	261458 HU7310
GTIN	4045197671882
Artikelklass	21G

## Beskrivning

### Teknisk beskrivning

Skärhastighet $v_c$ primär användning	350 - 600 m/min
Primäranvändning	N
spån-brytare	AM
Hörnradie	0,4 mm
Skärdjup $a_p$	0,1 - 4 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Matning $f$	0,05 - 0,5 mm/v
Sort	HU7310
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM

Beläggning	obelagd
ISO-kod vändskär	VCGT 160404
Antal byten/skär	2
Tolerans	G
Produktslag	Vändskär för svarvning