



Högmatningsfräs MFH mikro, Cylindriskt skaft, $\varnothing D$ / Antal skäreppor Z: 10/2mm



Beställningsdata

Ordernummer	221941 10/2
GTIN	4960664778362
Artikelklass	250

Beskrivning

Utförande:

För ytterst ekonomisk bearbetning genom hög matningshastighet. Vibrationsdämpning genom skärkraftsreducering.

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	LPGT 0102..
Skär- $\varnothing D_c$	10 mm
Antal skär Z	2
spiralfräsning $\varnothing D_{min}$	16 mm
Invändig	ja
maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	0,5 mm
Rampningslängd L för α_{max}	5,1 mm
Utkragningslängd L_1	20 mm
Vändskärsskruv	229722 (6IP; 0,6Nm)
totallängd L_{tot}	80 mm
Skaftdiameter D_s h6	10 mm
Rampningsvinkel α_{max}	2,25 grad
$\varnothing D_3$	6 mm

spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	18 mm
Inställningsvinkel κ	11 grad
Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräs