



Högmatningsfräs MFH mikro, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreppor Z: 12/3mm



Beställningsdata

Ordernummer	221941 12/3
GTIN	4960664778379
Artikelklass	250

Beskrivning

Utförande:

För ytterst ekonomisk bearbetning genom hög matningshastighet. Vibrationsdämpning genom skärkraftsreducering.

Teknisk beskrivning

Ø D ₃	8 mm
totallängd L _{tot}	80 mm
Skaftdiameter D _s h6	12 mm
Rampningslängd L för α _{max}	7,1 mm
spiralfräsnings Ø D _{min}	20 mm
Rampningsvinkel α _{max}	1,61 grad
Skär-Ø D _c	12 mm
Passande vändskär	LPGT 0102..
Vändskärsskruv	229722 (6IP; 0,6Nm)
Utkragningslängd L ₁	20 mm
Invändig	ja
Antal skär Z	3
maximalt sågdjup a _{p max}	0,5 mm

spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	22 mm
Inställningsvinkel κ	11 grad
Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräs