

Garant**VC.T 160408, Sort: HU7310**

Beställningsdata

Ordernummer	261459 HU7310
GTIN	4045197672025
Artikelklass	21G

Beskrivning

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	350 - 600 m/min
Hörnradie	0,8 mm
Matning f	0,05 - 0,5 mm/v
Skärdjup a_p	0,1 - 4 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	AM
Primäranvändning	N
Sort	HU7310
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM

Beläggning	obelagd
ISO-kod vändskär	VCGT 160408
Antal byten/skär	2
Tolerans	G
Produktslag	Vändskär för svarvning