



Högmatningsfräs MFH mikro, weldon-skaft, Ø D / Antal skäreugar Z: 16/4mm



Beställningsdata

Ordernummer	221942 16/4
GTIN	4960664778447
Artikelklass	250

Beskrivning

Utförande:

För ytterst ekonomisk bearbetning genom hög matningshastighet. Vibrationsdämpning genom skärkraftsreducering.

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	4
Utkragningslängd L_1	25 mm
spiralfräsnings $\varnothing D_{min}$	28 mm
Invändig	ja
$\varnothing D_3$	12 mm
Rampningslängd L för α_{max}	11,1 mm
Skaftdiameter D_s h6	16 mm
totallängd L_{tot}	73 mm
Rampningsvinkel α_{max}	1,03 grad
maximalt sågdjup $a_{p,max}$	0,5 mm
spiralfräsnings $\varnothing D_{max}$	30 mm
Passande vändskär	LPGT 0102..
Skär- $\varnothing D_c$	16 mm
Vändskärsskruv	229722 (6IP; 0,6Nm)

Inställningsvinkel κ	11 grad
Skaftutförande	weldon-skaft
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräs