

**Högmatningsfräs MFH mikro, med gänga, Ø D / Antal skäreugar Z: 16/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	221943 16/4
GTIN	4960664806737
Artikelklass	250

Beskrivning**Utförande:**

För ytterst ekonomisk bearbetning genom hög matningshastighet. Vibrationsdämpning genom skärkraftsreducering.

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	4
Ø D ₃	12 mm
Vändskärsskruv	229722 (6IP; 0,6Nm)
maximalt sågdjup a _{p max}	0,5 mm
Invändig	ja
Rampningslängd L för α _{max}	11,1 mm
spiralfräsning Ø D _{min}	28 mm
Rampningsvinkel α _{max}	1,03 grad
Ø D ₁ h ₆	8,5 mm
Fästgंगा M	M8
totallängd L _{tot}	22 mm
Passande vändskär	LPGT 0102..
spiralfräsning Ø D _{max}	30 mm

Skär-Ø D _c	16 mm
Skaftutförande	med gänga
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräs