

**Fräs-vändskär LPGT 010210 ER-GM, för högmatningsfräsar, PR1535****Beställningsdata**

Ordernummer	221947 INOX
GTIN	4960664778966
Artikelklass	25A

Beskrivning**Utförande:**

2-skärigt vändskär.

OBS!:Riktvärden för användning för $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 0,3$ mm.**Teknisk beskrivning**

Programmeringsradie vid $a_{p,max}$	1,2 mm
ISO-kod vändskär	LPGT 010210 ER-GM
Typ	INOX
Hörnradie	1 mm
Sort	PR1535
Skärmaterial	VHM
Matning f_z per tand	0,3 mm
Antal byten/skär	2

Produktslag

Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	mindre lämplig	60 m/min	S
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		