

**LPGT 010210 ER-GM, CA6535, Typ: S****Beställningsdata**

Ordernummer	221949 S
GTIN	4960664785124
Artikelklass	25A

**Beskrivning****Utförande:**

2-skärigt vändskär.

**OBS!:**Riktvärden för användning för  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 0,3$  mm.**Teknisk beskrivning**

Programmeringsradie vid $a_{p,max}$	1,2 mm
ISO-kod vändskär	LPGT 010210 ER-GM
Typ	S
Hörnradie	1 mm
Sort	CA6535
Skärmaterial	VHM
Matning $f_z$ per tand	0,25 mm
Antal byten/skär	2

Produktslag

Vändskär för fräsning

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	240 m/min	M
Inconel	lämplig	30 m/min	S
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		
Luft	mindre lämplig		