



Momentnyckel standard MANOSCOP® 721 med spärrnyckel, maximalt vridmoment: 300Nm



Beställningsdata

Ordernummer	657225 300
GTIN	4018754268948
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Stabil och kompakt, enarmad momentnyckel med förinställning enligt skala (Nm och lbfft) och automatisk utlösning. Den höga noggrannheten förblir oförändrad även efter tusentals åtdragningar, eftersom alla förslitningsdelar tillverkats av förstklassiga material samtidigt som den böjliga stången belastas mycket kortvarigt. När åtdragningsmomentet uppnåtts återgår stången direkt till viloläge. Hus och handgrepp av stabilt fyrkantrör.

Måttenheter: Nm, lbfft. Med vändbart **fyrkantfäste** för **höger- och vänsterdragning**.

Funktion:

Inställning: Snabb inställning av vridmoment med skjut- och låsbar knapp. Det inställda värdet fixeras med en lås knapp i handtaget.

Snabb inställning av vridmoment med skjut- och låsbar knapp. Det inställda värdet fixeras med en lås knapp i handtaget.

Användningsdata:

Snabbinställningen gör den idealisk för reparationer och mindre seriearbeten.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L_1 = spaklängd exkl. insticksverktyg

L_2 = justerat stickmått på momentnyckeln

L_3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått

L_4 = insticksverktygets stickmått

L = verktygets totala längd

T_1 = vridmoment som ska ställas in

T_2 = föreskrivet vridmoment

OBS!:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivning

maximalt vridmoment	300 Nm
skalgradering 1 delstreck =	10 Nm
momentintervall	60 - 300 Nm
Dragriktning	Höger- och vänsterdragning
huvudhöjd h	27,5 mm
momentintervall	50 - 220 lbfot
mätnoggrannhet vridmoment	±4 %
vikt	1645 g
huvudbredd b	44 mm
visning	analog
fyrkantsfäste	1/2 tum
Feedback	utlösande
Anslutningsform	Drivningsfyrkant (spärnyckel)
Norm	DIN EN ISO 6789
Utlösningssprincip	mekanisk kortvägsutlösning
totallängd L	553 mm
Inställning av utlösningssvärdet	med inställningsskala
omkopplingsbar avläsning	Nm
omkopplingsbar avläsning	lbfot
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [L ₃]	486 mm
mätmetod	vridmoment
Utlösningssvärdets justerbarhet	ställbar
Kalibrering	O1
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Loggbara data	nej
Mätteknik	mekanisk
Utlösningssignal	akustiskt

Utlösningssignal	haptisk
Serie	MANOSKOP® 721 Quick
Knäckfunktion	nej
Slipperfunktion	nej
QuickRelease/snabbytesfunktion	nej
Släpvisare	nej
Produktslag	Momentnyckel

Tjänster

DAkS-kalibreringMomentnyckel maximalt vridmoment 1000 Nm	020020 1000
KalibreringMomentnyckel maximalt vridmoment 400 Nm	020010 400

Tillbehör

Fönsterskala för momentnyckel Typ 2	657212 2
Grönt skjutreglage för momentnyckel Typ 2	657213 2
Fönsterskala för momentnyckel Typ 4	657212 4