

**Garant****eco-skärhållare, Höger, Skaft- / plattstorlek L: 25/22mm****Beställningsdata**

Ordernummer	271991 25/22
GTIN	4045197654588
Artikelklass	21U

**Beskrivning****Utförande:**

Med invändig kylvätsketillförsel till eggen. Genom kylning via precisionsmunstycken minskas den termiska belastningen målinriktat och effektivt, eftersom kylmedelstrålen hålls optimalt uppriktad mellan spån och skärepp. För högre produktivitet, längre användningstid och högre processäkerhet.

**leveransinnehåll:**

**Med underläggsplatta 1,5°**

**OBS!:**

Kylmedelstillförsel endast i kombination med hållare GARANT eco-system nr 317900–319886.

Invändig: ja

Funktionsbredd L<sub>4</sub>: 25 mm

Huvudängd L<sub>1</sub>: 36 mm

totallängd L: 107,5 mm

Spännskruv för gängskär: 279810 3

Underläggsplatta 1,5°: 272606 1,5

Klämskruv för underläggsplatta: 279824 2

**Teknisk beskrivning**

Spännskruv för gängskär	279810 3
passar skivstorlek	22 mm
Underläggsplatta 1,5°	272606 1,5
Skaftmått	25 mm

Klämskruv för underläggsplatta	279824 2
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	25 mm
Huvudängd L <sub>1</sub>	36 mm
totallängd L	107,5 mm
Användning	Höger
Invändig	ja
Produktslag	Skärhållare

## Tillbehör

Spännskruv Typ 3	279810 3
Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659906 500
underläggsplatta för skärhållare Lutningsvinkel 1,5 grad	272606 1,5
Skruv för underläggsplatta Typ 2	279824 2
PrecisionBit för Torx®, fäste E 6,3 Torx®-profil TX20	674248 TX20