

Garant**Invändig skärhållare med fast lutningsvinkel 2,5°, Höger, Utkragningslängd / plattstorlek L: 32/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	272101 32/16
GTIN	4045197430595
Artikelklass	21W

Beskrivning**Utförande:**

Med fast lutningsvinkel. Med invändig kylning.

Användningsdata:

För grovgångor M20×2,5; M22×2,5 och M24×3.

Teknisk beskrivning

Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	17 mm
Vändskärsskruv	279810 5
Mittförskjutning L_3	10,3 mm
Vändskärsstorlek	16 mm
totallängd L	180 mm
Invändig	ja
Skaftdiameter D_s	20 mm
Lutningsvinkel	2,5 grad
Användning	Höger
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX10	674248 TX10
Spännskruv Typ 7	279810 7
Spännskruv Typ 5	279810 5
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 200 cNm	659957 200