


Garant**eco-skärhållare, Vänster, Skaft- / plattstorlek L: 16/16 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	271992 16/16
GTIN	4045197654465
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Med invändig kylvätsketillförsel till eggen. Genom kylning via precisionsmunstycken minskas den termiska belastningen målinriktat och effektivt, eftersom kylmedelsstrålen hålls optimalt uppriktad mellan spån och skäregg. För högre produktivitet, längre användningstid och högre processäkerhet.

leveransinnehåll:

Med underläggsplatta 1,5°

OBS!:

Kylmedelstillförsel endast i kombination med hållare GARANT eco-system nr 317900–319886.

Invändig: ja

Funktionsbredd L₄: 16 mm

Huvudängd L₁: 27 mm

totallängd L: 74 mm

Spännskruv för gängskär: 279810 2

Underläggsplatta 1,5°: 272610 1,5

Klämskruv för underläggsplatta: 279824 1

Teknisk beskrivning

Funktionsbredd L ₄	16 mm
passar skivstorlek	16 mm
Skaftmått	16 mm
Spännskruv för gängskär	279810 2

Klämskruv för underläggsplatta	279824 1
Underläggsplatta 1,5°	272610 1,5
Huvudängd L ₁	27 mm
totallängd L	74 mm
Användning	Vänster
Invändig	ja
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

PrecisionBit för Torx®, fäste E 6,3 Torx®-profil TX10	674248 TX10
Spännskruv	272500
Skruv för underläggsplatta	272540
Skruv för underläggsplatta Typ 1	279824 1
underläggsplatta för skärhållare Lutningsvinkel 1,5 grader	272610 1,5
Spännskruv Typ 2	279810 2
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659906 500