

Garant**Invändig skärhållare med fast lutningsvinkel 1,5°, Vänster,
Utkragningslängd / plattstorlek L: 40/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	272142 40/16
GTIN	4045197431110
Artikelklass	21W

Beskrivning

Utförande:
Med fast lutningsvinkel.
Med invändig kylning.

Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek	16 mm
Vändskärsskruv	279810 5
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	20 mm
Mittförskjutning L_3	11,5 mm
totallängd L	180 mm
Invändig	ja
Skaftdiameter D_s	20 mm
Lutningsvinkel	1,5 grad
Användning	Vänster
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX10	674248 TX10
Spännskruv Typ 5	279810 5
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 200 cNm	659957 200