


Garant**Eco-klämhållare, Vänster, Skaft- / plattstorlek L: 25/22mm****Beställningsdata**

Ordernummer	271992 25/22
GTIN	4045197654595
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Med invändig kylvätsketillförsel till eggen. Genom kylning via precisionsmunstycken minskas den termiska belastningen målinriktat och effektivt, eftersom kylmedelsstrålen hålls optimalt uppriktad mellan spån och skäregg. För högre produktivitet, längre användningstid och högre processäkerhet.

leveransinnehåll:

Med underläggsplatta 1,5°

OBS!:

Kylmedelstillförsel endast i kombination med hållare GARANT eco-system nr 317900–319886.

Teknisk beskrivning

Klämskruv för underläggsplatta	279824 2
Skaftmått	25 mm
Huvudängd L ₁	36 mm
Spännskruv för gängskär	279810 3
Underläggsplatta 1,5°	272616 1,5
Funktionsbredd L ₄	25 mm
totallängd L	107,5 mm
Serie	Eco
Vändskärsstorlek	22 mm

Användning	Vänster
Invändig	ja
Produktslag	Skärhållare

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/271992-25/22>