

**Garant****Invändig skärhållare med fast lutningsvinkel 1,5°, Höger, Utkragningslängd / plattstorlek L: 32/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	272111 32/16
GTIN	4045197430618
Artikelklass	21W

**Beskrivning****Utförande:****Med fast lutningsvinkel.****Med invändig kylning.****Användningsdata:**

För grovgångor M20×2,5; M22×2,5 och M24×3.

**Teknisk beskrivning**

Vändskärsskruv	279810 5
Vändskärsstorlek	16 mm
Minimiförbörningshåldiameter $D_{\min}$	17 mm
Mittförskjutning $L_3$	10,3 mm
totallängd L	180 mm
Invändig	ja
Skaftdiameter $D_s$	20 mm
Lutningsvinkel	1,5 grad
Användning	Höger
Produktslag	Borrstäng

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX10	674248 TX10
Spännskruv Typ 5	279810 5
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 200 cNm	659957 200