

Garant**Stickstålsplatta Höger, HB7035, Spårbredd w: 5,1 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273150 5,1
GTIN	
Artikelklass	21J

Beskrivning**Användningsdata:**

För sticksvärd nr 273551 – 273558.

Teknisk beskrivning

Spårbredd w	5,1 mm
Matning f i stål < 900 N/mm ²	0,15 mm/v
Hörnradie	0,2 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Primäranvändning	P
Skärförhållande	krävande intermittent
Sort	HB7035
Antal byten/skär	1
Vändskärsplattprofil	höger
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	140 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	120 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	100 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	80 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	50 m/min	P
GG(G)	mindre lämplig	80 m/min	K
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	lämplig		
intermittent	lämplig		
vått maximal	lämplig		