

Garant**CCGT 120404 FN, PKD, Eggutförande: TWF****Beställningsdata**

Ordernummer	265827 TWF
GTIN	4045197449009
Artikelklass	21L

Beskrivning**Utförande:**

PKD – polykristallin diamant, finkornig. Finbearbetning, vassa eggar för litet skärtryck.

Användningsdata:

För aluminium, aluminiumlegeringar, icke järnmetaller, plast, kompositmaterial, titanlegeringar, sintermetaller.

Spånvinkel: 6 grad

Sort: PKD

Eggutförande: TWF

Skärdjup a_p : 0,3 - 1 mm

Matning f : 0,03 - 0,2 mm/v

Skärhastighet v_c för aluminium < 10 % Si: 400 - 3500 m/min

Skärhastighet v_c för G(C)FK: 400 - 900 m/min

Teknisk beskrivning

Matning f	0,03 - 0,2 mm/v
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup a_p	0,3 - 1 mm

Hörnradie	0,4 mm
Eggutförande	TWF
Skärhastighet v_c för aluminium < 10 % Si	400 - 3500 m/min
Skärhastighet v_c för G(C)FK	400 - 900 m/min
Sort	PKD
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	PKD
ISO-kod vändskär	CCGT 120404 FN
Antal byten/skär	1
Produktnamnsattribut	PKD
Spånvinkel	6 grad
Produktslag	Vändskär för svarvning