

Garant**Avstickning spårstickning, HU7310, Spårbredd w: 2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273697 2
GTIN	4045197580405
Artikelklass	21L

Beskrivning

Avstickning spårstickning 2 mmtolerans spårbredd w: $\pm 0,03$ mm
Matning f: 0,05 - 0,15 mm/v

Teknisk beskrivning

Spårbredd w	2 mm
tolerans spårbredd w	$\pm 0,03$ mm
Matning f	0,05 - 0,15 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Beläggning	obelagd
Primäranvändning	N
Sekundär användning	Ti
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	HU7310
hörnradie R	0,2 mm
Antal byten/skär	2

Vändskärslattprofil	neutral
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	350 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	350 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	280 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	50 m/min	S
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		