

**Garant****VC GT 160404 FN, PKD, Eggutförande: TWF****Beställningsdata**

Ordernummer	265897 TWF
GTIN	4045197452887
Artikelklass	21L

**Beskrivning****Utförande:**

**PKD** – polykristallin diamant, finkornig. Finbearbetning, vassa eggar för litet skärtryck.

**Användningsdata:**

För aluminium, aluminiumlegeringar, icke järnmetaller, plast, kompositmaterial, titanlegeringar, sintermetaller.

**Teknisk beskrivning**

Eggutförande	TWF
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup $a_p$	0,3 - 1 mm
Matning $f$	0,03 - 0,2 mm/v
Skärhastighet $v_c$ för G(C)FK	400 - 900 m/min
Hörnradie	0,4 mm
Skärhastighet $v_c$ för aluminium < 10 % Si	400 - 3500 m/min

Sort	PKD
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	PKD
ISO-kod vändskär	VCGT 160404 FN
Antal byten/skär	1
Produktnamnsattribut	PKD
Spånvinkel	6 grad
Produktslag	Vändskär för svarvning