

KERN**Plattformsvåg, typ EOB, maximal kapacitet: 300Lkg****Beställningsdata**

Ordernummer	479600 300L
GTIN	4045761192096
Artikelklass	47D

Beskrivning**Utförande:**

- **Robust paketvåg för godsavsändning.**
- **Mycket lätt att använda via fyra knappar.**
- **Displayenhet med sifferhöjd 25 mm, kan lossas från plattformen och placeras/monteras fristående via en ca 2 m lång, flexibel kabel.**
- **Nät- och batteridrift, automatisk avstängning efter 3 minuter.**

leveransinnehåll:

Inklusive nätadapter och väggfäste för displayenhet.

Specialtillbehör:

6 batterier nr 081561 storlek LR6, stativ för displayenhet på begäran.

Teknisk beskrivning

avläsning	100 g
indikeringsenhetens bredd	215 mm
vågplattans mått	945×505 mm
indikeringsenhetens höjd	50 mm
indikeringsenhetens djup	110 mm

nettovikt	17 kg
tillverkarens beteckning	EOB
reproducerbarhet	100 g
maximal kapacitet	0 - 300 kg
Kalibrering	Pris på förfrågan
Energiförsörjning	Batteridriven
Antal ingående batterier	6
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR6
Sifferhöjd displayenhet	25 mm
Produktslag	Plattformsvåg

Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081561 LR6
--	------------