

KERN**Räknesystem, typ CCS, maximal kapacitet: 150kg**

Beställningsdata

Ordernummer	479542 150
GTIN	4045761104624
Artikelklass	47D

Beskrivning

Utförande:

- **Noggrann räknevåg med automatisk referensoptimering (förbättrar stegvis medelvärdet för artikelvikterna).**
- **Målantal resp. målvikt kan programmeras med akustisk signal.**
- **Räknesummaminne för summering av likadana artiklar i totalantal och totalvikt.**
- **Inställbar på referensantal eller referensvikt.**
- **Omkopplingsbar mellan nät- och batteridrift.**
- **Justeringsprogram CAL:För inställning av noggrannhet (den nödvändiga, externa justeringsvikten levereras på begäran).**
- **Displayen kan växlas mellan antal och vikt**

Räknesystem bestående av en **referensvåg och en antalsvåg (plattformsvåg)** med 2,0 m förbindelsekabel.

leveransinnehåll:

Inklusive nätadapter 230 V/50 Hz, arbetsskyddshuv för referensvåg.

Specialtillbehör:

Internt batteri, signallampa på begäran.

OBS!:

Vid kalibreringen bör du markera de båda angivna positionerna, eftersom både referensvågen och mängdvågen (plattformsvågen) måste kalibreras.

Teknisk beskrivning

plattformsvågens djup	400 mm
-----------------------	--------

höjd	125 mm
vågplattans mått	294×225 mm
insvängningstid	2 s
maximal kapacitet	0 - 150 kg
plattformsvågens höjd	137 mm
Bredd	320 mm
tillverkarens beteckning	CCS
avläsning	0,1 g
Djup	350 mm
plattformsvågens bredd	500 mm
nettovikt	16 kg
reproducerbarhet	0,2 g
linearitet	± 0,2 g
minimal styckevikt	1 g
Avläsning antalsvåg	5 g
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Kalibrering	Pris på förfrågan
Produktslag	Räknevåg