

**Garant****Diamantslipstift hårdlött D427, D, Typ: SK1508****Beställningsdata**

Ordernummer	552750 SK1508
GTIN	4045197882103
Artikelklass	51E

**Beskrivning****Utförande:**

Precisionsslipade ämnen med **diamantbeläggning** genom **vakuumhårdlöding**.

**Fördel:**

- **Högre skärkraft jämfört med galvaniskt bundna slipstift tack vare stort kornutstick (ca 70 % av slipkornet sticker ut från bindningen) och starkare bindning.**
- **Den öppna strukturen och den grova kornstorleken D427 sänker sliptemperaturen och minimerar tendensen att sättas igen.**

**Användningsdata:**

Vid manuell slipning, slipning i industrirobotar eller CNC-slipmaskiner för **grova sliparbeten** med hög materialavverkning. **Valsfräsning, konturfräsning** av kompositmaterial (kol-/glasfiberarmerad plast), glasfiber, grafit och Honeycomb.

**OBS!:**

Ytterligare kornstorlekar, specialformer eller slipstift med invändig kylning för stationär användning levereras på begäran.

**Teknisk beskrivning**

Vinkel	90 grad
--------	---------

totallängd	48 mm
Skaft-Ø	6 mm
Formbeskrivning	Konisk försänkning
Huvud-Ø	15 mm
huvudlängd	7,5 mm
Slipmedel	Diamant
Slipmedlets beteckning	D
Produktslag	Slipstift

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig	15-20 m/s	
Sten	lämplig	15-20 m/s	
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		