

Garant**DCGT 11T304 FN, PKD, Eggutförande: TWF****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 265852 TWF |
| GTIN | 4045197452788 |
| Artikelklass | 21L |

Beskrivning**Utförande:**

PKD – polykristallin diamant, finkornig. Finbearbetning, vassa eggar för litet skärtryck.

Användningsdata:

För aluminium, aluminiumlegeringar, icke järnmetaller, plast, kompositmaterial, titanlegeringar, sintermetaller.

Spånvinkel: 6 grad

Sort: PKD

Eggutförande: TWF

Skärdjup a_p : 0,3 - 1 mm

Matning f : 0,03 - 0,2 mm/v

Skärhastighet v_c för aluminium < 10 % Si: 400 - 3500 m/min

Skärhastighet v_c för G(C)FK: 400 - 900 m/min

Teknisk beskrivning

| | |
|---|------------------|
| Skärhastighet v_c för aluminium < 10 % Si | 400 - 3500 m/min |
| Matning f | 0,03 - 0,2 mm/v |
| Skärhastighet v_c för G(C)FK | 400 - 900 m/min |

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Hörnradie | 0,4 mm |
| Eggutförande | TWF |
| Skärdjup a_p | 0,3 - 1 mm |
| Skärförhållande | kontinuerligt |
| Sort | PKD |
| Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning |
| Skärmaterial | PKD |
| ISO-kod vändskär | DCGT 11T304 FN |
| Antal byten/skär | 1 |
| Produktnamnsattribut | PKD |
| Spånvinkel | 6 grad |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |