

Garant**Hydro-expansionsspännchuck kort, HT-utförande, SK 40, Spännhylsa D1: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302028 20
GTIN	4045197513076
Artikelklass	31H

Beskrivning**Utförande:**

- Mycket hög total styvhet tack vare optimerad konstruktion.
- Med RFID / Balluff-Chip-hål.
- Axiell längdjustering (justermån 10 mm) möjlig.
- Flexibel genom att reducerhylsor kan användas.

Användningsdata:

- För borrar, brotschning och för lätt och tung spånavsiljning vid fräsning.
- Största överförbara vridmoment 550 Nm, HT-utförande (High Torque).
- Idealiska dämpningsegenskaper, vilket ger en optimal arbetsstyckyta, längre användningstid och skonsam spindel drift.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835, reducerhylsor nr 302135 – 302187.

OBS!:

V = max justeringssträcka!

Varning vid överlånga verktyg och TPC-bearbetning.

Teknisk beskrivning

Effektiv längd L ₁	45,5 mm
passande reducerhylsa	302160; 302165; 302150; 302155

utkragningslängd A-mått	64,5 mm
Spännhylsa D ₁	20 mm
Utvändig-Ø D	49 mm
fäste	SK 40
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck

Tillbehör

Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 12 mm	302160 12
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 16 mm	302160 16
DragtapparForm A passar för konor 40	308600 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40
Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308660 40
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 10 mm	302155 10
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 16 mm	302155 16
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 3 mm	302160 3
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 6 mm	302160 6
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 10 mm	302160 10
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 6 mm	302155 6
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 8 mm	302155 8

Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 12 mm	302155 12
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 40	308615 40
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 14 mm	302155 14
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 8 mm	302160 8
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40
Dragtappartätad, form A passar för konor 40	308610 40
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 4 mm	302160 4
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308650 40
DragtapparForm B passar för konor 40	308640 40
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 5 mm	302160 5
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 4 mm	302155 4
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 14 mm	302160 14
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 5 mm	302155 5
DragtapparMazak, form A passar för konor 40M	308670 40M
Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 40	308605 40
Specialdragtapp, utan innergångtätad passar för konor 40	308700 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308635 40
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308620 40

Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 3 mm	302155 3