

**Flatfil, Huggning 2 (medelfin), Längd utan tånge: 350mm****Beställningsdata**

Ordernummer	510200 350
GTIN	4009215016895
Artikelklass	56B

Beskrivning**Utförande:**

Ämnena smids och slipas och förses med en exakt huggning med likformig täthet och djup i specialmaskiner. De filar som **inte är konvexa** har en tandform som är avstämd för respektive filtyp.

3 sidor med huggning; trubbig ände.

Användningsdata:

En **kvalitetsfil** för verkstadsbruk med lång brukstid och hög slipeffekt.

Norm:

DIN 7261 Form A

OBS!:

Filvariant med skaft tillgänglig under nr 510201.

Teknisk beskrivning

Längd utan tånge	350 mm
tvärsnitt	35x7,5 mm
Produktnamnsattribut	Huggning 2 (medelfin)
Huggning	2
Huggtyp	Medelfin
Form	A
Formbeskrivning	Flat, trubbig ände
Filytor	3
inkl. filskaft	nej
Norm	DIN 7261

Produktslag

Verkstadofil

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	mindre lämplig		
INOX	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		

Tillbehör

Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 80X20 mm	576000 80X20
Tvåkomponents ergonomi-filskaft totallängd 120 mm	519600 120
Filskaft av plast totallängd 120 mm	519550 120
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 115X40 mm	576000 115X40
Filskaft av hårdträ totallängd 160 mm	519400 160
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 100X25 mm	576000 100X25
Filskaft av plast totallängd 125 mm	519510 125